

**KOMET® nož za grubu obradu Oblik g, Tip: B04****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	240074 B04
GTIN	4047109016538
Razred artikla	24H

**Opis****Izvedba:**

Mikroskopski ispitan, točan profil oštrica. Povoljan, zbog mogućnosti višestrukog brušenja rezne oštrice.

Veličine s dodatnom oznakom **L = produžena drška.**

**Rezni materijal:**

**HSS/Co10** – za mat. koji se teško obrađuju.

**Napomena:**

**Odgovarajuće držače noževa za unutarnje tokarenje vidi art. 240070 i art. 240072.**

Rezni materijal: HSS Co 10

Dubina rupe: 45 mm

za provrte od Ø: 9 mm

Ukupna duljina: 75 mm

Ø drške: 8 mm

**Tehnički opis**

Dubina rupe	45 mm
Ukupna duljina	75 mm
Tip	B04
za provrte od Ø	9 mm
Ø drške	8 mm
Rezni materijal	HSS Co 10

