

Držač za tokarenje, desno, Vel. drške/veličina pločice: 25/12mm**Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	260006 25/12
GTIN	4045197651679
Razred artikla	21T

Tehnički opis

odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	CC.. 1204..
ISO kod držača	SCLCR/L 2525M12
Veličina pločice	12 mm
Podložna pločica	269005 6
Vijak za podlošku	269013 5
Veličina drške	25 mm
Funkcionalna širina L ₄	32 mm
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice	269028 20
Duljina glave L ₁	20 mm
Ukupna duljina L	150 mm
Standard	DIN ISO 5610
Primjena	desno
Unutarnje hlađenje	ne
Kut rezne oštrice κ	95 stupanj
Primjena	Čeono tokarenje
Primjena	Uzdužno tokarenje, vanjsko

Vrsta proizvoda

Okretni stezni držač

Pribor

Vijak za podložnu pločicu tip 5

269013 5

Podložna pločica tip 6

269005 6

Set vijaka za izmjenjive rezne pločice tip 20

269028 20

Precizni bit za Torx®, 1/4 cola E 6,3 Torx® profil TX15

674248 TX15

Momentni odvijačsa skalom, prihvata izmjenjivih oštrica
maks. stezni moment 500 cNm

659957 500