

Garant**Držac za tokarenje, desno, Vel. drške/veličina pločice: 10/06mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	260006 10/06
GTIN	4045197651600
Razred artikla	21T

Tehnički opis

Veličina drške	10 mm
ISO kod držača	SCLCR/L 1010E06
Duljina glave L ₁	10 mm
Veličina pločice	6 mm
Funkcionalna širina L ₄	12 mm
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice	269028 22
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	CC.. 0602..
Ukupna duljina L	70 mm
Standard	DIN ISO 5610
Primjena	desno
Unutarnje hlađenje	ne
Kut rezne oštice κ	95 stupanj
Primjena	Čeono tokarenje
Primjena	Uzdužno tokarenje, vanjsko
Vrsta proizvoda	Okretni stezni držač

Pribor

Set vijaka za izmjenjive rezne pločice tip 22

269028 22