

**Garant****GARANT Uni Hero VHM svrdlo s cilindričnim osovnom DIN 6535 HA, TiAlSiN, Ø DC h7: 6,1mm****Podaci za narudžbu**

|                |               |
|----------------|---------------|
| Broj narudžbe  | 123020 6,1    |
| GTIN           | 4069515012263 |
| Razred artikla | 13M           |

**Opis****Izvedba:**

**Maksimalna univerzalnost i ekonomičnost** u jednom alatu. **Robustan dizajn alata i konveksno-konkavno zakrivljeni dizajn oštrice** za optimalnu stabilnost alata i ponašanje pri lomljenju čestica u širokom rasponu materijala. **Posebna geometrija prostora za odvojene čestice** i polirani **prostori za čestice** za idealno uklanjanje čestica i maksimalnu pouzdanost procesa. **Iznimno glatka TiAlSiN prevlaka visokih performansi** za učinkovito smanjenje trošenja i stvaranja nakupljenih rubova.

**Napomena:**

Duljina utora  $L_C = L_2 + 1,5 \times D_C$ .

Izvedba HB i HE dostupna po jednakoj cijeni kao HA.

Oblik **HB**: naručite s **br. 123021**.

Oblik **HE**: naručite s **br. 123020 i 129100HE**.

Artikli s cijenama u zgradama: Različito vrijeme isporuke i minimalna količina narudžbe 3 komada.

**Tehnički opis**

|                                             |             |
|---------------------------------------------|-------------|
| Ukupna duljina L                            | 114 mm      |
| preporučena maksimalna dubina bušenja $L_2$ | 66,9 mm     |
| Posmak f u čeliku $< 1100 \text{ N/mm}^2$   | 0,14 mm/okr |
| Tolerancija nazivnog Ø                      | h7          |
| Broj oštrica Z                              | 2           |
| Nazivni Ø $D_C$                             | 6,1 mm      |

## List s podacima

|                                    |                  |
|------------------------------------|------------------|
| Duljina žlijeba za odvođenje $L_c$ | 76 mm            |
| Ø drške $D_s$                      | 8 mm             |
| Standard                           | Tvornička norma  |
| Serija                             | Uni              |
| Prevlaka                           | TiAlSiN          |
| Rezni materijal                    | VHM              |
| izvedba                            | 8xD              |
| Kut vrha                           | 140 stupanj      |
| Drška                              | DIN 6535 HA s h6 |
| Unutarnje hlađenje                 | da, s 25 bara    |
| Strategija rezanja                 | HPC              |
| Polustandardno                     | da               |
| Prsten u boji                      | narančasta       |
| Vrsta proizvoda                    | Spiralna svrdla  |

## Podaci korisnika

|                                | Prikladno za                       | $V_c$     | ISO kod |
|--------------------------------|------------------------------------|-----------|---------|
| Aluminij, plastični materijali | prikladno samo u posebnim uvjetima | 140 m/min | N       |
| Aluminij (kratkih odlomaka)    | prikladno                          | 150 m/min | N       |
| Čelik < 500 N/mm <sup>2</sup>  | prikladno                          | 120 m/min | P       |
| Čelik < 750 N/mm <sup>2</sup>  | prikladno                          | 115 m/min | P       |
| Čelik < 900 N/mm <sup>2</sup>  | prikladno                          | 110 m/min | P       |
| Čelik < 1100 N/mm <sup>2</sup> | prikladno                          | 80 m/min  | P       |
| Čelik < 1400 N/mm <sup>2</sup> | prikladno                          | 70 m/min  | P       |
| INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>   | prikladno                          | 65 m/min  | M       |
| INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>   | prikladno                          | 60 m/min  | M       |
| Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>     | prikladno                          | 35 m/min  | S       |

## List s podacima

|                  |                                       |          |   |
|------------------|---------------------------------------|----------|---|
| GG(G)            | prikladno                             | 95 m/min | K |
| Uni              | prikladno                             |          |   |
| mokro maksimalno | prikladno                             |          |   |
| mokro minimalno  | prikladno                             |          |   |
| Zrak             | prikladno samo u<br>posebnim uvjetima |          |   |

### Prikladni proizvodi

<https://www.hoffmann-group.com/HR/hr/hom/p/123020-6,1>