



Teleskopske ljestve s platformom Masterflex Plus S, broj gazišta uključujući platformu: 5



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	966284 5
GTIN	4003866411566
Razred artikla	96Z

Opis

Izvedba:

Teleskopske platformske ljestve s ogradom sa svih strana i automatskim vratima salona. Jednostavno podešavanje visine s ručkom za jednu ruku. S pomičnim držačima za rukovanje jednom rukom. Jednostavno pomicanje pomoću 2 kotačića, čak i u montiranom stanju. Široko gazište zahvaljujući stepenicama dubokim 60 mm. Platforma od lijepljene šperploče. Kotačići Ø 200 mm. kadica za odlaganje od plastike.

Standard:

EN 131-7.

Tehnički opis

mobilno	da
Širina platforme	400 mm
Težina	29,5 kg
Podesivo po visini	da

List s podacima

Prohodnost	jednostrana
Standard	EN 131-7
Dubina platforme	550 mm
Visina platforme bez ograde u rasteru	0,78 / 1,03 / 1,28 m
Radna visina maks. otprilike	3,28 m
Osnovna dubina (držač izvučen)	1,8 m
Visina uključujući ogradu maks.	2,31 m
Osnovna širina (držač izvučen)	2,1 m
Tehnika uspona nosivost	150 kg
Two-hands-free princip	da
Vrsta proizvoda	Ljestve za platformu