

**Garant****Držac za tokarenje, desno, Vel. drške/veličina pločice: 20/09mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	260006 20/09
GTIN	4045197651631
Razred artikla	21T

**Tehnički opis**

Veličina drške	20 mm
Duljina glave L <sub>1</sub>	17 mm
Vijak za podlošku	269013 2
Podložna pločica	269005 1
Funkcionalna širina L <sub>4</sub>	25 mm
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	CC.. 09T3..
ISO kod držača	SCLCR/L 2020K09
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice	269028 2
Veličina pločice	9 mm
Ukupna duljina L	125 mm
Standard	Norma proizvođača
Primjena	desno
Unutarnje hlađenje	ne
Kut rezne oštrice κ	95 stupanj
Primjena	Čeono tokarenje
Primjena	Uzdužno tokarenje, vanjsko

Vrsta proizvoda

Okretni stezni držač

## Pribor

Set vijaka za izmjenjive rezne pločice tip 2	269028 2
Podložna pločica tip 1	269005 1
Vijak za podložnu pločicu tip 2	269013 2
Set vijaka za izmjenjive rezne pločice tip 22	269028 22
Precizni bit za Torx®, 1/4 cola E 6,3 Torx® profil TX15	674248 TX15
Momentni odvijačsa skalom, prihvata izmjenjivih oštrica maks. stezni moment 500 cNm	659957 500