

Garant**Držac za tokarenje, desno, Vel. drške/veličina pločice: 25/09mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	260006 25/09
GTIN	4045197651648
Razred artikla	21T

Tehnički opis

Veličina drške	25 mm
Funkcionalna širina L ₄	32 mm
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	CC.. 09T3..
Veličina pločice	9 mm
Vijak za podlošku	269013 2
Podložna pločica	269005 1
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice	269028 2
ISO kod držača	SCLCR/L 2525M09
Duljina glave L ₁	19 mm
Ukupna duljina L	150 mm
Standard	Norma proizvođača
Primjena	desno
Unutarnje hlađenje	ne
Kut rezne oštrice κ	95 stupanj
Primjena	Čeono tokarenje
Primjena	Uzdužno tokarenje, vanjsko

Vrsta proizvoda

Okretni stezni držač

Pribor

Vijak za podložnu pločicu tip 2	269013 2
Podložna pločica tip 1	269005 1
Set vijaka za izmjenjive rezne pločice tip 22	269028 22
Precizni bit za Torx®, 1/4 cola E 6,3 Torx® profil TX15	674248 TX15
Set vijaka za izmjenjive rezne pločice tip 2	269028 2
Momentni odvijačsa skalom, prihvata izmjenjivih oštrica maks. stezni moment 500 cNm	659957 500