

**CNMG 190608, Vrsta: CA510****Podaci za narudžbu**

| | |
|----------------|---------------|
| Broj narudžbe | 250382 CA510 |
| GTIN | 4960664697229 |
| Razred artikla | 25E |

Tehnički opis

| | |
|--|--------------------|
| Posmak f | 0,28 - 0,88 mm/okr |
| Dubina reza a _p | 1 - 10 mm |
| Glavna primjena | P |
| Brzina reza v _c glavna primjena | 80 - 450 m/min |
| Kutni radijus | 0,8 mm |
| Lomač odvojenih čestica | PH |
| Uvjetovanost reza | kontinuirano |
| Vrsta | CA510 |
| Fina/gruba obrada | Gruba obrada |
| Rezni materijal | HM |
| ISO-kod izmjenjive rezne pločice | CNMG 190608 |
| Broj zamjena/oštrica | 4 |

Vrsta proizvoda

Okretna rezna pločica za tokarenje