

Držač za tokarenje, desno, Vel. drške/veličina pločice: 16/12mm**Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	260006 16/12
GTIN	4045197651655
Razred artikla	21T

Tehnički opis

ISO kod držača	SCLCR/L 1616H12
Funkcionalna širina L ₄	20 mm
Vijak za podlošku	269013 5
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	CC.. 1204..
Veličina pločice	12 mm
Podložna pločica	269005 6
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice	269028 20
Veličina drške	16 mm
Duljina glave L ₁	20 mm
Ukupna duljina L	100 mm
Standard	DIN ISO 5610
Primjena	desno
Unutarnje hlađenje	ne
Kut rezne oštrice κ	95 stupanj
Primjena	Čeono tokarenje
Primjena	Uzdužno tokarenje, vanjsko

Vrsta proizvoda

Okretni stezni držač

Pribor

Precizni bit za Torx®, 1/4 cola E 6,3 Torx® profil TX15

674248 TX15

Vijak za podložnu pločicu tip 5

269013 5

Podložna pločica tip 6

269005 6

Set vijaka za izmjenjive rezne pločice tip 20

269028 20

Momentni odvijačsa skalom, prihvat izmjenjivih oštrica
maks. stezni moment 500 cNm

659957 500