

 KOMET

**KOMET KUB Pentron® svrdlo s izmjenjivim reznim pločicama ABS® drška, 5×D, Ø DC m7: 26mm**



## Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	236604 26
GTIN	4047109181878
Razred artikla	24P

## Opis

**Izvedba:**

**Tolerancija provrta:** D – 0,1 / + 0,35

**Upotreba:**

S izmjenjivim reznim pločicama br. 236605 – 236610.

**Preporuka:**

**Kod bušenja** posmak smanjiti na 70 %.

**Napomena:**

- Za uporabu samo kod stabilnih uvjeta rada.
- Izvedba 2×D i 3×D s ABS® drškom dostupna je na upit.
- Bušenje uz pomak osi  $V_{maks.} = 0,25$  mm.
- Zahvaljujući ekscentru, maks. Ø = D + 0,5 mm.
- Na upit je moguća isporuka izvedbe s PSC drškom.

## Tehnički opis

ABS® Ø d	50 mm
Broj oštrica Z	1
Korisna duljina L <sub>1</sub>	130 mm
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice	239652 8IP1 (1,3 Nm)
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	SOGX 080308 24-...
Serijski broj	KUB Pentron®
Nazivni Ø D	26

Duljina izboja L <sub>A</sub>	163 mm
Dubina bušenja za svrdlo s okretnim pločama do	5×D
Drška	ABS
Primjena bušilice	uvjetovano bušenje s pomoću centrirajućeg svrdla
Primjena bušilice	uvjetovano zaobljeno
Primjena bušilice	uvjetovano poprečno bušenje
Primjena bušilice	uvjetovano paketno bušenje
Primjena bušilice	uvjetovano ukošeni izlaz
Primjena bušilice	uvjetovano koso bušenje
Unutarnje hlađenje	da
Strategija rezanja	HPC
Vrsta proizvoda	Bušilica za izmjenjive pločice

## Pribor

Momentni odvijač, s fiksnim momentom podešeni okretni moment 1,3 Nm	211750 1,3
Precizni bit za Torx Plus®, 1/4 cola E 6,3 Torx Plus® profil 8IP	674252 8IP
Torx Plus® set priteznih vijaka 10-dijelni tip 8IP1	239652 8IP1