

 KOMET

KOMET KUB Pentron® svrdlo s izmjenjivim reznim pločicama ABS® drška, 5×D, Ø DC m7: 17mm



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	236604 17
GTIN	4047109194298
Razred artikla	24P

Opis

Izvedba:

Tolerancija provrta: D – 0,1 / + 0,35

Upotreba:

S izmjenjivim reznim pločicama br. 236605 – 236610.

Preporuka:

Kod bušenja posmak smanjiti na 70 %.

Napomena:

- Za uporabu samo kod stabilnih uvjeta rada.
- Izvedba 2×D i 3×D s ABS® drškom dostupna je na upit.
- Bušenje uz pomak osi $V_{maks.} = 0,25$ mm.
- Zahvaljujući ekscentru, maks. $\varnothing = D + 0,5$ mm.
- Na upit je moguća isporuka izvedbe s PSC drškom.

Tehnički opis

Korisna duljina L_1	85 mm
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice	239652 6IP1 (0,6 Nm)
Broj oštrica Z	1
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	SOGX 050204 12-...
ABS® Ø d	50 mm
Seriya	KUB Pentron®
Nazivni Ø D	17

Duljina izboja L _A	116 mm
Dubina bušenja za svrdlo s okretnim pločama do	5×D
Drška	ABS
Primjena bušilice	uvjetovano bušenje s pomoću centrirajućeg svrdla
Primjena bušilice	uvjetovano zaobljeno
Primjena bušilice	uvjetovano poprečno bušenje
Primjena bušilice	uvjetovano paketno bušenje
Primjena bušilice	uvjetovano ukošeni izlaz
Primjena bušilice	uvjetovano koso bušenje
Unutarnje hlađenje	da
Strategija rezanja	HPC
Vrsta proizvoda	Bušilica za izmjenjive pločice

Pribor

Momentni odvijač, s fiksnim momentom podešeni okretni moment 0,6 Nm	211750 0,6
Precizni bit za Torx Plus®, 1/4 cola E 6,3 Torx Plus® profil 6IP	674252 6IP
Torx Plus® set priteznih vijaka 10-dijelni tip 6IP1	239652 6IP1