

 KOMET**KOMET® izmjenjiva rezna pločica, BK8425, oznaka tip W80: 10-010****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	236605 10-010
GTIN	4047109204300
Razred artikla	24R

**Opis**

KOMET® izmjenjiva rezna pločica 10-010 ISO-kod izmjenjive rezne pločice: SOGX 040204-01  
Posmak f u čeliku < 900 N/mm<sup>2</sup>: 0,07 mm/okr

**Tehnički opis**

Oznaka	10-010
Posmak f u čeliku < 900 N/mm <sup>2</sup>	0,07 mm/okr
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	SOGX 040204-01
Serija	KUB Pentron®
Broj zamjena/oštrica	4
Vrsta	BK8425
Tip	Uni
Rezni materijal	Tvrđi metal (HM)
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za bušenje

## Podaci korisnika

	Prikladno za	$V_c$	ISO kod
Aluminij, plastični materijali	prikladno samo u posebnim uvjetima	400 m/min	N
Aluminij (kratkih odlomaka)	prikladno samo u posebnim uvjetima	250 m/min	N
Aluminij > 10% Si	prikladno samo u posebnim uvjetima	200 m/min	N
Čelik < 500 N/mm <sup>2</sup>	prikladno	260 m/min	P
Čelik < 750 N/mm <sup>2</sup>	prikladno	240 m/min	P
Čelik < 900 N/mm <sup>2</sup>	prikladno	220 m/min	P
Čelik < 1100 N/mm <sup>2</sup>	prikladno	180 m/min	P
Čelik < 1400 N/mm <sup>2</sup>	prikladno	160 m/min	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	prikladno	150 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	prikladno	150 m/min	M
GG(G)	prikladno samo u posebnim uvjetima	140 m/min	K
Uni	prikladno		
mokro maksimalno	prikladno		