



KOMET KUB Pentron® svrdlo s izmjenjivim reznim pločicama ABS® drška, 5×D, Ø DC m7: 33,5mm



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	236604 33,5
GTIN	4047109286313
Razred artikla	24P

Opis

Izvedba:

Tolerancija provrta: D – 0,1 / + 0,35

Upotreba:

S izmjenjivim reznim pločicama br. 236605 – 236610.

Preporuka:

Kod bušenja posmak smanjiti na 70 %.

Napomena:

- Za uporabu samo kod stabilnih uvjeta rada.
- Izvedba 2×D i 3×D s ABS® drškom dostupna je na upit.
- Bušenje uz pomak osi $V_{maks.} = 0,25$ mm.
- Zahvaljujući ekscentru, maks. $\varnothing = D + 0,5$ mm.
- Na upit je moguća isporuka izvedbe s PSC drškom.

Tehnički opis

Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice	239652 15IP1 (2,8 Nm)
ABS® Ø d	63 mm
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	SOGX 110408 38-...
Broj oštrica Z	1
Korisna duljina L ₁	170 mm
Serijska	KUB Pentron®
Nazivni Ø D	33,5

Duljina izboja L _A	210 mm
Dubina bušenja za svrdlo s okretnim pločama do	5×D
Drška	ABS
Primjena bušilice	uvjetovano bušenje s pomoću centrirajućeg svrdla
Primjena bušilice	uvjetovano zaobljeno
Primjena bušilice	uvjetovano poprečno bušenje
Primjena bušilice	uvjetovano paketno bušenje
Primjena bušilice	uvjetovano ukošeni izlaz
Primjena bušilice	uvjetovano koso bušenje
Unutarnje hlađenje	da
Strategija rezanja	HPC
Vrsta proizvoda	Bušilica za izmjenjive pločice

Pribor

Torx Plus® set priteznih vijaka 10-dijelni tip 15IP1	239652 15IP1
Torx Plus® set priteznih vijaka 10-dijelni tip 15IP	239652 15IP
Momentni odvijač, s fiksnim momentom podešeni okretni moment 2,8 Nm	211750 2,8
Precizni bit za Torx Plus®, 1/4 cola E 6,3 Torx Plus® profil 15IP	674252 15IP