

 KOMET**KOMET® izmjenjiva rezna pločica, BK8425, oznaka tip W80: 18-010****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	236605 18-010
GTIN	4047109180628
Razred artikla	24R

Opis

KOMET® izmjenjiva rezna pločica 18-010 ISO-kod izmjenjive rezne pločice: SOGX 060206-01
Posmak f u čeliku < 900 N/mm²: 0,1 mm/okr

Tehnički opis

Oznaka	18-010
Posmak f u čeliku < 900 N/mm ²	0,1 mm/okr
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	SOGX 060206-01
Serija	KUB Pentron®
Broj zamjena/oštrica	4
Vrsta	BK8425
Tip	Uni
Rezni materijal	Tvrđi metal (HM)
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za bušenje

Podaci korisnika

	Prikladno za	V_c	ISO kod
Aluminij, plastični materijali	prikladno samo u posebnim uvjetima	400 m/min	N
Aluminij (kratkih odlomaka)	prikladno samo u posebnim uvjetima	250 m/min	N
Aluminij > 10% Si	prikladno samo u posebnim uvjetima	200 m/min	N
Čelik < 500 N/mm ²	prikladno	260 m/min	P
Čelik < 750 N/mm ²	prikladno	240 m/min	P
Čelik < 900 N/mm ²	prikladno	220 m/min	P
Čelik < 1100 N/mm ²	prikladno	180 m/min	P
Čelik < 1400 N/mm ²	prikladno	160 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	prikladno	150 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	prikladno	150 m/min	M
GG(G)	prikladno samo u posebnim uvjetima	140 m/min	K
Uni	prikladno		
mokro maksimalno	prikladno		