



**KOMET KUB Pentron® svrdlo s izmjenjivim reznim pločicama ABS® drška, 5×D, Ø DC m7: 29,5mm**



## Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	236604 29,5
GTIN	4047109191709
Razred artikla	24P

## Opis

### Izvedba:

**Tolerancija provrta:** D – 0,1 / + 0,35

### Upotreba:

S izmjenjivim reznim pločicama br. 236605 – 236610.

### Preporuka:

**Kod bušenja** posmak smanjiti na 70 %.

### Napomena:

- Za uporabu samo kod stabilnih uvjeta rada.
- Izvedba 2×D i 3×D s ABS® drškom dostupna je na upit.
- Bušenje uz pomak osi  $V_{maks.} = 0,25$  mm.
- Zahvaljujući ekscentru, maks.  $\varnothing = D + 0,5$  mm.
- Na upit je moguća isporuka izvedbe s PSC drškom.

## Tehnički opis

ISO-kod izmjenjive rezne pločice	SOGX 09T308 28-...
Broj oštrica Z	1
ABS® Ø d	50 mm
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice	239652 8IP6 (2,2 Nm)
Korisna duljina L <sub>1</sub>	150 mm
Serijski	KUB Pentron®
Nazivni Ø D	29,5

Duljina izboja L <sub>A</sub>	185 mm
Dubina bušenja za svrdlo s okretnim pločama do	5×D
Drška	ABS
Primjena bušilice	uvjetovano bušenje s pomoću centrirajućeg svrdla
Primjena bušilice	uvjetovano zaobljeno
Primjena bušilice	uvjetovano poprečno bušenje
Primjena bušilice	uvjetovano paketno bušenje
Primjena bušilice	uvjetovano ukošeni izlaz
Primjena bušilice	uvjetovano koso bušenje
Unutarnje hlađenje	da
Strategija rezanja	HPC
Vrsta proizvoda	Bušilica za izmjenjive pločice

## Pribor

Momentni odvijač, s fiksnim momentom podešeni okretni moment 2,2 Nm	211750 2,2
Precizni bit za Torx Plus®, 1/4 cola E 6,3 Torx Plus® profil 8IP	674252 8IP
Torx Plus® set priteznih vijaka 10-dijelni tip 8IP6	239652 8IP6