

Garant**Držac za tokarenje, lijevo, Vel. drške/veličina pločice: 12/09mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	260007 12/09
GTIN	4045197654847
Razred artikla	21T

Tehnički opis

Funkcionalna širina L ₄	16 mm
Duljina glave L ₁	13 mm
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	CC.. 09T3..
ISO kod držača	SCLCR/L 1212F09
Veličina drške	12 mm
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice	269028 2
Veličina pločice	9 mm
Ukupna duljina L	80 mm
Standard	DIN ISO 5610
Primjena	lijevo
Unutarnje hlađenje	ne
Kut rezne oštrice κ	95 stupanj
Primjena	Čeono tokarenje
Primjena	Uzdužno tokarenje, vanjsko
Vrsta proizvoda	Okretni stezni držač

Pribor

Set vijaka za izmjenjive rezne pločice tip 22	269028 22
Precizni bit za Torx®, 1/4 cola E 6,3 Torx® profil TX15	674248 TX15
Set vijaka za izmjenjive rezne pločice tip 2	269028 2
Momentni odvijač sa skalom, prihvrat izmjenjivih oštrica maks. stezni moment 500 cNm	659957 500