

**Garant****Držak za unutarnje tokarenje HSS, desno, Ø drške / veličina pločice:  
0610/03mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	260022 0610/03
GTIN	4045197651976
Razred artikla	21T

**Tehnički opis**

Minimalni Ø predbušenja $D_{min}$	7 mm
Duljina glave $L_1$	24 mm
Udaljenost vrha od osi	2,5 mm
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice	269028 13
Veličina pločice	3 mm
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	CC.. 0301..
Širina vrata $L_4$	6 mm
ISO kod držača	AH0610H SCLCR/L03
Ukupna duljina L	100 mm
Stezna visina $L_2$	9 mm
Kut rezne oštrice $\kappa$	95 stupanj
Ø drške $D_s$	10 mm
Standard	Norma proizvođača
Primjena	desno
Unutarnja dubina tokarenja do	5×D
Rezni materijal	HSS

Unutarnje hlađenje	da
Primjena	Uzdužno tokarenje, unutarnje
Vrsta proizvoda	Držač za unutarnje tokarenje

---

**Pribor**

Precizni bit za Torx®, 1/4 cola E 6,3 Torx® profil TX6	674248 TX6
Set vijaka za izmjenjive rezne pločice tip 13	269028 13
Momentni odvijačsa skalom, priхват izmjenjivih oštrica maks. stezni moment 500 cNm	659957 500