

Garant**Držać za unutarnje tokarenje HM, lijevi, Ø drške / veličina pločice: 6/03mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	260017 6/03
GTIN	4045197651877
Razred artikla	21T

Tehnički opis

Minimalni Ø prebušenja D_{min}	7 mm
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	CC.. 0301..
Udaljenost vrha od osi	3,5 mm
Duljina glave L_1	10 mm
Veličina pločice	3 mm
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice	269028 19
ISO kod držača	E06J SCLCR/L03
Ukupna duljina L	110 mm
Stezna visina L_2	5,8 mm
Kut rezne oštice κ	95 stupanj
Ø drške D_s	6 mm
Standard	Norma proizvođača
Primjena	lijevi
Unutarnja dubina tokarenja do	8xD
Rezni materijal	HM
Unutarnje hlađenje	da
Primjena	Uzdužno tokarenje, unutarnje

Vrsta proizvoda

Držač za unutarnje tokarenje

Pribor

Precizni bit za Torx®, 1/4 cola E 6,3 Torx® profil TX6

674248 TX6

Set vijaka za izmjenjive rezne pločice tip 19

269028 19

Momentni odvijačsa skalom, prihvrat izmjenjivih oštrica
maks. stezni moment 500 cNm

659957 500