

**Garant****Držac za unutarnje tokarenje HSS, desno, Ø drške / veličina pločice: 25/12mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	260022 25/12
GTIN	4045197652072
Razred artikla	21T

**Tehnički opis**

Minimalni Ø predbušenja $D_{min}$	28 mm
Udaljenost vrha od osi	15,5 mm
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice	269028 9
Veličina pločice	12 mm
Duljina izboja $L_1$	125 mm
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	CC.. 1204..
ISO kod držača	AH25R SCLCR/L12
Ukupna duljina L	200 mm
Stezna visina $L_2$	23 mm
Kut rezne oštrice $\kappa$	95 stupanj
Ø drške $D_s$	25 mm
Standard	Norma proizvođača
Primjena	desno
Unutarnja dubina tokarenja do	5×D
Rezni materijal	HSS
Unutarnje hlađenje	da
Primjena	Uzdužno tokarenje, unutarnje

Vrsta proizvoda

Držač za unutarnje tokarenje

**Pribor**

Precizni bit za Torx®, 1/4 cola E 6,3 Torx® profil TX20	674248 TX20
Precizni bit za Torx®, 1/4 cola E 6,3 Torx® profil TX15	674248 TX15
Set vijaka za izmjenjive rezne pločice tip 9	269028 9
Momentni odvijačsa skalom, prihvata izmjenjivih oštrica maks. stezni moment 500 cNm	659957 500