

Garant**Držac za tokarenje, lijevo, Vel. drške/veličina pločice: 16/09mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	260007 16/09
GTIN	4045197651723
Razred artikla	21T

Tehnički opis

odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	CC.. 09T3..
Funkcionalna širina L ₄	20 mm
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice	269028 2
ISO kod držača	SCLCR/L 1616H09
Vijak za podlošku	269013 2
Veličina pločice	9 mm
Podložna pločica	269005 1
Veličina drške	16 mm
Duljina glave L ₁	17 mm
Ukupna duljina L	100 mm
Standard	DIN ISO 5610
Primjena	lijevo
Unutarnje hlađenje	ne
Kut rezne oštrice κ	95 stupanj
Primjena	Čeono tokarenje
Primjena	Uzdužno tokarenje, vanjsko

Vrsta proizvoda

Okretni stezni držač

Pribor

Vijak za podložnu pločicu tip 2	269013 2
Precizni bit za Torx®, 1/4 cola E 6,3 Torx® profil TX15	674248 TX15
Set vijaka za izmjenjive rezne pločice tip 2	269028 2
Podložna pločica tip 1	269005 1
Set vijaka za izmjenjive rezne pločice tip 22	269028 22
Momentni odvijačsa skalom, prihvata izmjenjivih oštrica maks. stezni moment 500 cNm	659957 500