

Garant**Držac za unutarnje tokarenje HSS, lijevi, Ø drške / veličina pločice: 16/09mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	260023 16/09
GTIN	4045197652171
Razred artikla	21T

Tehnički opis

Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice	269028 8
Udaljenost vrha od osi	11 mm
ISO kod držača	AH16Q SCLCR/L09
Minimalni Ø predbušenja D_{min}	18 mm
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	CC.. 09T3..
Duljina izboja L_1	80 mm
Veličina pločice	9 mm
Ukupna duljina L	180 mm
Stezna visina L_2	15 mm
Kut rezne oštrice κ	95 stupanj
Ø drške D_s	16 mm
Standard	Norma proizvođača
Primjena	lijevi
Unutarnja dubina tokarenja do	5×D
Rezni materijal	HSS
Unutarnje hlađenje	da
Primjena	Uzdužno tokarenje, unutarnje

Vrsta proizvoda

Držač za unutarnje tokarenje od čelika

Pribor

Precizni bit za Torx®, 1/4 cola E 6,3 Torx® profil TX15

674248 TX15

Set vijaka za izmjenjive rezne pločice tip 8

269028 8

Momentni odvijačsa skalom, prihvata izmjenjivih oštrica
maks. stezni moment 500 cNm

659957 500