

Garant**Držać za unutarne tokarenje HM, desno, Ø drške / veličina pločice: 5/03mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	260016 5/03
GTIN	4045197651785
Razred artikla	21T

Tehnički opis

odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	CC.. 0301..
Minimalni Ø prebušenja D_{min}	6 mm
Veličina pločice	3 mm
ISO kod držača	E05H SCLCR/L03
Udaljenost vrha od osi	3 mm
Duljina glave L_1	10 mm
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice	269028 19
Ukupna duljina L	100 mm
Stezna visina L_2	4,8 mm
Kut rezne oštice κ	95 stupanj
Ø drške D_s	5 mm
Standard	Norma proizvođača
Primjena	desno
Unutarnja dubina tokarenja do	8xD
Rezni materijal	HM
Unutarnje hlađenje	da
Primjena	Uzdužno tokarenje, unutarne

Vrsta proizvoda

Držač za unutarnje tokarenje

Pribor

Precizni bit za Torx®, 1/4 cola E 6,3 Torx® profil TX6

674248 TX6

Set vijaka za izmjenjive rezne pločice tip 19

269028 19

Momentni odvijačsa skalom, prihvata izmjenjivih oštrica
maks. stezni moment 500 cNm

659957 500