

Garant**Držač za unutarnje tokarenje HM, lijevi, Ø drške / veličina pločice: 8/06mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	260017 8/06
GTIN	4045197651884
Razred artikla	21T

Tehnički opis

Veličina pločice	6 mm
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	CC.. 0602..
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice	269028 7
Minimalni Ø predbušenja D_{min}	10 mm
ISO kod držača	E08K SCLCR/L06
Duljina glave L_1	10 mm
Udaljenost vrha od osi	5 mm
Ukupna duljina L	125 mm
Stezna visina L_2	7,6 mm
Kut rezne oštrice κ	95 stupanj
Ø drške D_s	8 mm
Standard	DIN 8024
Primjena	lijevi
Unutarnja dubina tokarenja do	8xD
Rezni materijal	HM
Unutarnje hlađenje	da
Primjena	Uzdužno tokarenje, unutarnje

Vrsta proizvoda

Držač za unutarnje tokarenje

Pribor

Precizni bit za Torx®, 1/4 cola E 6,3 Torx® profil TX8

674248 TX8

Set vijaka za izmjenjive rezne pločice tip 7

269028 7

Momentni odvijačsa skalom, prihvata izmjenjivih oštrica
maks. stezni moment 500 cNm

659957 500