

**Garant**
**Držač za unutarnje tokarenje HSS, lijevi, Ø drške / veličina pločice:  
0410/03mm**

**Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	260023 0410/03
GTIN	4045197652089
Razred artikla	21T

**Tehnički opis**

Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice	269028 13
Udaljenost vrha od osi	2,5 mm
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	CC.. 0301..
ISO kod držača	AH0410H SCLCR/L03
Duljina glave L <sub>1</sub>	24 mm
Minimalni Ø predbušenja D <sub>min</sub>	5 mm
Širina vrata L <sub>4</sub>	4 mm
Veličina pločice	3 mm
Ukupna duljina L	100 mm
Stezna visina L <sub>2</sub>	9 mm
Kut rezne oštrice κ	95 stupanj
Ø drške D <sub>s</sub>	10 mm
Standard	Norma proizvođača
Primjena	lijevi
Unutarnja dubina tokarenja do	5×D
Rezni materijal	HSS

Unutarnje hlađenje	da
Primjena	Uzdužno tokarenje, unutarnje
Vrsta proizvoda	Držač za unutarnje tokarenje od čelika

---

## Pribor

Precizni bit za Torx®, 1/4 cola E 6,3 Torx® profil TX6	674248 TX6
Set vijaka za izmjenjive rezne pločice tip 13	269028 13
Momentni odvijačsa skalom, priхват izmjenjivih oštrica maks. stezni moment 500 cNm	659957 500