

Garant**Držać za tokarenje, lijevo, Vel. drške/veličina pločice: 20/09mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	260007 20/09
GTIN	4045197651730
Razred artikla	21T

Tehnički opis

Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice	269028 2
ISO kod držača	SCLCR/L 2020K09
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	CC.. 09T3..
Podložna pločica	269005 1
Funkcionalna širina L ₄	25 mm
Vijak za podlošku	269013 2
Duljina glave L ₁	17 mm
Veličina drške	20 mm
Veličina pločice	9 mm
Ukupna duljina L	125 mm
Standard	Norma proizvođača
Primjena	lijevo
Unutarnje hlađenje	ne
Kut rezne oštrice κ	95 stupanj
Primjena	Čeono tokarenje
Primjena	Uzdužno tokarenje, vanjsko

Vrsta proizvoda

Okretni stezni držač

Pribor

Set vijaka za izmjenjive rezne pločice tip 22	269028 22
Set vijaka za izmjenjive rezne pločice tip 2	269028 2
Precizni bit za Torx®, 1/4 cola E 6,3 Torx® profil TX15	674248 TX15
Vijak za podložnu pločicu tip 2	269013 2
Podložna pločica tip 1	269005 1
Momentni odvijačsa skalom, prihvat izmjenjivih oštrica maks. stezni moment 500 cNm	659957 500