

Garant**Držac za tokarenje, lijevo, Vel. drške/veličina pločice: 25/09mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	260007 25/09
GTIN	4045197651747
Razred artikla	21T

Tehnički opis

Duljina glave L ₁	19 mm
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice	269028 2
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	CC.. 09T3..
ISO kod držača	SCLCR/L 2525M09
Veličina pločice	9 mm
Funkcionalna širina L ₄	32 mm
Podložna pločica	269005 1
Veličina drške	25 mm
Vijak za podlošku	269013 2
Ukupna duljina L	150 mm
Standard	Norma proizvođača
Primjena	lijevo
Unutarnje hlađenje	ne
Kut rezne oštrice κ	95 stupanj
Primjena	Čeono tokarenje
Primjena	Uzdužno tokarenje, vanjsko

Vrsta proizvoda

Okretni stezni držač

Pribor

Podložna pločica tip 1

269005 1

Set vijaka za izmjenjive rezne pločice tip 2

269028 2

Precizni bit za Torx®, 1/4 cola E 6,3 Torx® profil TX15

674248 TX15

Set vijaka za izmjenjive rezne pločice tip 22

269028 22

Vijak za podložnu pločicu tip 2

269013 2

Momentni odvijačsa skalom, prihvat izmjenjivih oštrica
maks. stezni moment 500 cNm

659957 500