

Garant**Držač za unutarnje tokarenje HSS, lijevi, Ø drške / veličina pločice:
0610/03mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	260023 0610/03
GTIN	4045197652096
Razred artikla	21T

Tehnički opis

Duljina glave L_1	24 mm
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice	269028 13
Širina vrata L_4	6 mm
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	CC.. 0301..
Veličina pločice	3 mm
ISO kod držača	AH0610H SCLCR/L03
Udaljenost vrha od osi	2,5 mm
Minimalni Ø predbušenja D_{min}	7 mm
Ukupna duljina L	100 mm
Stezna visina L_2	9 mm
Kut rezne oštrice κ	95 stupanj
Ø drške D_s	10 mm
Standard	Norma proizvođača
Primjena	lijevi
Unutarnja dubina tokarenja do	5×D
Rezni materijal	HSS

Unutarnje hlađenje	da
Primjena	Uzdužno tokarenje, unutarnje
Vrsta proizvoda	Držač za unutarnje tokarenje od čelika

Pribor

Set vijaka za izmjenjive rezne pločice tip 13	269028 13
Precizni bit za Torx®, 1/4 cola E 6,3 Torx® profil TX6	674248 TX6
Momentni odvijačsa skalom, priхват izmjenjivih oštrica maks. stezni moment 500 cNm	659957 500