

Garant**Držać za unutarnje tokarenje HM, lijevi, Ø drške / veličina pločice: 10/06mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	260017 10/06
GTIN	4045197651891
Razred artikla	21T

Tehnički opis

Udaljenost vrha od osi	6 mm
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	CC.. 0602..
Veličina pločice	6 mm
Duljina glave L ₁	10 mm
ISO kod držača	E10K SCLCR/L06
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice	269028 7
Minimalni Ø predbušenja D _{min}	12 mm
Ukupna duljina L	125 mm
Stezna visina L ₂	9,6 mm
Kut rezne oštrice κ	95 stupanj
Ø drške D _s	10 mm
Standard	DIN 8024
Primjena	lijevi
Unutarnja dubina tokarenja do	8×D
Rezni materijal	HM
Unutarnje hlađenje	da
Primjena	Uzdužno tokarenje, unutarnje

Vrsta proizvoda

Držač za unutarnje tokarenje

Pribor

Precizni bit za Torx®, 1/4 cola E 6,3 Torx® profil TX8

674248 TX8

Set vijaka za izmjenjive rezne pločice tip 7

269028 7

Momentni odvijačsa skalom, prihvata izmjenjivih oštrica
maks. stezni moment 500 cNm

659957 500