

**Garant****Držac za unutarnje tokarenje HSS, lijevi, Ø drške / veličina pločice: 25/12mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	260023 25/12
GTIN	4045197652195
Razred artikla	21T

**Tehnički opis**

odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	CC.. 1204..
Udaljenost vrha od osi	15,5 mm
Duljina izboja L <sub>1</sub>	125 mm
Minimalni Ø predbušenja D <sub>min</sub>	28 mm
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice	269028 9
ISO kod držača	AH25R SCLCR/L12
Veličina pločice	12 mm
Ukupna duljina L	200 mm
Stezna visina L <sub>2</sub>	23 mm
Kut rezne oštrice κ	95 stupanj
Ø drške D <sub>s</sub>	25 mm
Standard	Norma proizvođača
Primjena	lijevi
Unutarnja dubina tokarenja do	5×D
Rezni materijal	HSS
Unutarnje hlađenje	da
Primjena	Uzdužno tokarenje, unutarnje

Vrsta proizvoda

Držač za unutarnje tokarenje od čelika

**Pribor**

Precizni bit za Torx®, 1/4 cola E 6,3 Torx® profil TX15	674248 TX15
Set vijaka za izmjenjive rezne pločice tip 9	269028 9
Precizni bit za Torx®, 1/4 cola E 6,3 Torx® profil TX20	674248 TX20
Momentni odvijačsa skalom, prihvata izmjenjivih oštrica maks. stezni moment 500 cNm	659957 500