

Garant

**Držak za unutarnje tokarenje HSS, desno, Ø drške / veličina pločice:
0810/06mm**

**Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	260022 0810/06
GTIN	4045197652003
Razred artikla	21T

Tehnički opis

Duljina glave L ₁	32 mm
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	CC.. 0602..
Udaljenost vrha od osi	6 mm
Širina vrata L ₄	8 mm
Minimalni Ø prebušenja D _{min}	12 mm
ISO kod držača	AH0810J SCLCR/L06
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice	269028 7
Veličina pločice	6 mm
Ukupna duljina L	110 mm
Stezna visina L ₂	9 mm
Kut rezne oštrice κ	95 stupanj
Ø drške D _s	10 mm
Standard	Norma proizvođača
Primjena	desno
Unutarnja dubina tokarenja do	5×D
Rezni materijal	HSS

Unutarnje hlađenje	da
Primjena	Uzdužno tokarenje, unutarnje
Vrsta proizvoda	Držač za unutarnje tokarenje

Pribor

Set vijaka za izmjenjive rezne pločice tip 7	269028 7
Precizni bit za Torx®, 1/4 cola E 6,3 Torx® profil TX8	674248 TX8
Momentni odvijačsa skalom, priхват izmjenjivih oštrica maks. stezni moment 500 cNm	659957 500