

Garant**Set držača za unutarnje tokarenje HSS, desno****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	260024
GTIN	4045197652201
Razred artikla	29W

Tehnički opis

odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	CC.. 0602..
ISO kod držača	AH0608H SCLCR/L06
ISO kod držača	AH0810J SCLCR/L06
ISO kod držača	AH1012K SCLCR/L06
ISO kod držača	AH1216M SCLCR/L06
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice	269028 7
Minimalni Ø predbušenja D_{min}	8 mm
Minimalni Ø predbušenja D_{min}	12 mm
Minimalni Ø predbušenja D_{min}	14 mm
Minimalni Ø predbušenja D_{min}	18 mm
Stezna visina L_2	7 mm
Stezna visina L_2	9 mm
Stezna visina L_2	11 mm
Stezna visina L_2	15 mm

Udaljenost vrha od osi	4 mm
Udaljenost vrha od osi	6 mm
Udaljenost vrha od osi	7 mm
Udaljenost vrha od osi	9 mm
Ukupna duljina L	100 mm
Ukupna duljina L	110 mm
Ukupna duljina L	125 mm
Ukupna duljina L	150 mm
Širina vrata L ₄	6 mm
Širina vrata L ₄	8 mm
Širina vrata L ₄	10 mm
Širina vrata L ₄	12 mm
Duljina izboja L ₁	50 mm
Duljina izboja L ₁	38 mm
Duljina izboja L ₁	32 mm
Duljina izboja L ₁	25 mm
Standard	Tvornička norma
Primjena	desno
Unutarnja dubina tokarenja do	5×D
Rezni materijal	HSS
Unutarnje hlađenje	da
Vrsta proizvoda	Bušeca šipka

Pribor

Set vijaka za izmjenjive rezne pločice tip 7	269028 7
Držać za unutarnje tokarenje HSS Ø drške / veličina pločice 1012/06 mm	260022 1012/06
	260022 0608/06

Držac za unutarnje tokarenje HSS Ø drške / veličina pločice
0608/06 mm

Držac za unutarnje tokarenje HSS Ø drške / veličina pločice
0810/06 mm

260022 0810/06

Držac za unutarnje tokarenje HSS Ø drške / veličina pločice
1216/06 mm

260022 1216/06