

**Garant****Držac za tokarenje, lijevo, Vel. drške/veličina pločice: 16/12mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	260007 16/12
GTIN	4045197654854
Razred artikla	21T

**Tehnički opis**

Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice	269028 20
Duljina glave L <sub>1</sub>	20 mm
Veličina pločice	12 mm
Veličina drške	16 mm
Funkcionalna širina L <sub>4</sub>	20 mm
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	CC.. 1204..
Vijak za podlošku	269013 5
Podložna pločica	269005 6
ISO kod držača	SCLCR/L 1616H12
Ukupna duljina L	100 mm
Standard	DIN ISO 5610
Primjena	lijevo
Unutarnje hlađenje	ne
Kut rezne oštrice κ	95 stupanj
Primjena	Čeono tokarenje
Primjena	Uzdužno tokarenje, vanjsko

Vrsta proizvoda

Okretni stezni držač

## Pribor

Set vijaka za izmjenjive rezne pločice tip 20	269028 20
Podložna pločica tip 6	269005 6
Vijak za podložnu pločicu tip 5	269013 5
Precizni bit za Torx®, 1/4 cola E 6,3 Torx® profil TX15	674248 TX15
Momentni odvijačsa skalom, priхват izmjenjivih oštrica maks. stezni moment 500 cNm	659957 500