

Garant
**Držač za unutarnje tokarenje HSS, lijevi, Ø drške / veličina pločice:
0608/06mm**

Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	260023 0608/06
GTIN	4045197652102
Razred artikla	21T

Tehnički opis

Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice	269028 7
Veličina pločice	6 mm
ISO kod držača	AH0608H SCLCR/L06
Duljina glave L ₁	25 mm
Udaljenost vrha od osi	4 mm
Širina vrata L ₄	6 mm
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	CC.. 0602..
Minimalni Ø predbušenja D _{min}	8 mm
Ukupna duljina L	100 mm
Stezna visina L ₂	7 mm
Kut rezne oštrice κ	95 stupanj
Ø drške D _s	8 mm
Standard	Norma proizvođača
Primjena	lijevi
Unutarnja dubina tokarenja do	5×D
Rezni materijal	HSS

Unutarnje hlađenje	da
Primjena	Uzdužno tokarenje, unutarnje
Vrsta proizvoda	Držać za unutarnje tokarenje od čelika

Pribor

Precizni bit za Torx®, 1/4 cola E 6,3 Torx® profil TX8	674248 TX8
Set vijaka za izmjenjive rezne pločice tip 7	269028 7
Momentni odvijačsa skalom, priхват izmjenjivih oštrica maks. stezni moment 500 cNm	659957 500