

Garant**Držac za tokarenje, lijevo, Vel. drške/veličina pločice: 20/12mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	260007 20/12
GTIN	4045197651754
Razred artikla	21T

Tehnički opis

ISO kod držača	SCLCR/L 2020K12
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	CC.. 1204..
Vijak za podlošku	269013 5
Funkcionalna širina L ₄	25 mm
Podložna pločica	269005 6
Duljina glave L ₁	20 mm
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice	269028 20
Veličina drške	20 mm
Veličina pločice	12 mm
Ukupna duljina L	125 mm
Standard	DIN ISO 5610
Primjena	lijevo
Unutarnje hlađenje	ne
Kut rezne oštrice κ	95 stupanj
Primjena	Čeono tokarenje
Primjena	Uzdužno tokarenje, vanjsko

Vrsta proizvoda

Okretni stezni držač

Pribor

Vijak za podložnu pločicu tip 5	269013 5
Precizni bit za Torx®, 1/4 cola E 6,3 Torx® profil TX15	674248 TX15
Podložna pločica tip 6	269005 6
Set vijaka za izmjenjive rezne pločice tip 20	269028 20
Momentni odvijačsa skalom, priхват izmjenjivih oštrica maks. stezni moment 500 cNm	659957 500