

**Garant****Držac za unutarnje tokarenje HM, lijevi, Ø drške / veličina pločice: 16/09mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	260017 16/09
GTIN	4045197651914
Razred artikla	21T

**Tehnički opis**

Veličina pločice	9 mm
ISO kod držača	E16R SCLCR/L09
Udaljenost vrha od osi	10 mm
Duljina glave L <sub>1</sub>	16 mm
Minimalni Ø predbušenja D <sub>min</sub>	18 mm
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice	269028 8
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	CC.. 09T3..
Ukupna duljina L	200 mm
Stezna visina L <sub>2</sub>	15,5 mm
Kut rezne oštrice κ	95 stupanj
Ø drške D <sub>s</sub>	16 mm
Standard	DIN 8024
Primjena	lijevi
Unutarnja dubina tokarenja do	8×D
Rezni materijal	HM
Unutarnje hlađenje	da
Primjena	Uzdužno tokarenje, unutarnje

Vrsta proizvoda

Držač za unutarnje tokarenje

**Pribor**

Set vijaka za izmjenjive rezne pločice tip 8

269028 8

Precizni bit za Torx®, 1/4 cola E 6,3 Torx® profil TX15

674248 TX15

Momentni odvijačsa skalom, priхват izmjenjivih oštrica  
maks. stezni moment 500 cNm

659957 500