

Garant

**Držak za unutarnje tokarenje HSS, desno, Ø drške / veličina pločice:
1012/06mm**

**Podaci za narudžbu**

| | |
|----------------|----------------|
| Broj narudžbe | 260022 1012/06 |
| GTIN | 4045197652027 |
| Razred artikla | 21T |

Tehnički opis

| | |
|--|-------------------|
| Širina vrata L_4 | 10 mm |
| Veličina pločice | 6 mm |
| Udaljenost vrha od osi | 7 mm |
| odgovarajuće izmjenjive rezne pločice | CC.. 0602.. |
| Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice | 269028 7 |
| Duljina glave L_1 | 38 mm |
| Minimalni Ø predbušenja D_{min} | 14 mm |
| ISO kod držača | AH1012K SCLCR/L06 |
| Ukupna duljina L | 125 mm |
| Stezna visina L_2 | 11 mm |
| Kut rezne oštrice κ | 95 stupanj |
| Ø drške D_s | 12 mm |
| Standard | Norma proizvođača |
| Primjena | desno |
| Unutarnja dubina tokarenja do | 5×D |
| Rezni materijal | HSS |

| | |
|--------------------|------------------------------|
| Unutarnje hlađenje | da |
| Primjena | Uzdužno tokarenje, unutarnje |
| Vrsta proizvoda | Držač za unutarnje tokarenje |

Pribor

| | |
|---|------------|
| Set vijaka za izmjenjive rezne pločice tip 7 | 269028 7 |
| Precizni bit za Torx®, 1/4 cola E 6,3 Torx® profil TX8 | 674248 TX8 |
| Momentni odvijačsa skalom, priхват izmjenjivih oštrica maks. stezni moment 500 cNm | 659957 500 |