

Garant**Držač za unutarnje tokarenje HM, desno, Ø drške / veličina pločice: 12/06mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	260016 12/06
GTIN	4045197651822
Razred artikla	21T

Tehnički opis

Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice	269028 7
Veličina pločice	6 mm
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	CC.. 0602..
Udaljenost vrha od osi	8 mm
ISO kod držača	E12M SCLCR/L06
Minimalni Ø predbušenja D_{min}	14 mm
Duljina glave L_1	10 mm
Ukupna duljina L	150 mm
Stezna visina L_2	11,5 mm
Kut rezne oštrice κ	95 stupanj
Ø drške D_s	12 mm
Standard	DIN 8024
Primjena	desno
Unutarnja dubina tokarenja do	8xD
Rezni materijal	HM
Unutarnje hlađenje	da
Primjena	Uzdužno tokarenje, unutarnje

Vrsta proizvoda

Držač za unutarnje tokarenje

Pribor

Set vijaka za izmjenjive rezne pločice tip 7

269028 7

Precizni bit za Torx®, 1/4 cola E 6,3 Torx® profil TX8

674248 TX8

Momentni odvijačsa skalom, priхват izmjenjivih oštrica
maks. stezni moment 500 cNm

659957 500