

Garant**Držak za unutarnje tokarenje HM, lijevi, Ø drške / veličina pločice: 20/09mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	260017 20/09
GTIN	4045197651921
Razred artikla	21T

Tehnički opis

Duljina glave L_1	16 mm
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice	269028 8
Veličina pločice	9 mm
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	CC.. 09T3..
ISO kod držača	E20S SCLCR/L09
Udaljenost vrha od osi	12 mm
Minimalni Ø prebušenja D_{min}	23 mm
Ukupna duljina L	250 mm
Stezna visina L_2	19 mm
Kut rezne oštice κ	95 stupanj
Ø drške D_s	20 mm
Standard	DIN 8024
Primjena	lijevi
Unutarnja dubina tokarenja do	8xD
Rezni materijal	HM
Unutarnje hlađenje	da
Primjena	Uzdužno tokarenje, unutarnje

Vrsta proizvoda

Držač za unutarnje tokarenje

Pribor

Precizni bit za Torx®, 1/4 cola E 6,3 Torx® profil TX15

674248 TX15

Set vijaka za izmjenjive rezne pločice tip 8

269028 8

Momentni odvijačsa skalom, prihvata izmjenjivih oštrica
maks. stezni moment 500 cNm

659957 500