

**Garant****Držak za unutarnje tokarenje HSS, lijevi, Ø drške / veličina pločice:  
0810/06mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	260023 0810/06
GTIN	4045197652126
Razred artikla	21T

**Tehnički opis**

Duljina glave $L_1$	32 mm
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice	269028 7
Minimalni Ø predbušnja $D_{min}$	12 mm
ISO kod držača	AH0810J SCLCR/L06
Udaljenost vrha od osi	6 mm
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	CC.. 0602..
Veličina pločice	6 mm
Širina vrata $L_4$	8 mm
Ukupna duljina L	110 mm
Stezna visina $L_2$	9 mm
Kut rezne oštrice $\kappa$	95 stupanj
Ø drške $D_s$	10 mm
Standard	Norma proizvođača
Primjena	lijevi
Unutarnja dubina tokarenja do	5×D
Rezni materijal	HSS

Unutarnje hlađenje	da
Primjena	Uzdužno tokarenje, unutarnje
Vrsta proizvoda	Držač za unutarnje tokarenje od čelika

## Pribor

Set vijaka za izmjenjive rezne pločice tip 7	269028 7
Precizni bit za Torx®, 1/4 cola E 6,3 Torx® profil TX8	674248 TX8
Momentni odvijačsa skalom, priхват izmjenjivih oštrica maks. stezni moment 500 cNm	659957 500