

Garant**Držac za tokarenje, lijevo, Vel. drške/veličina pločice: 25/12mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	260007 25/12
GTIN	4045197651761
Razred artikla	21T

Tehnički opis

ISO kod držača	SCLCR/L 2525M12
Veličina pločice	12 mm
Podložna pločica	269005 6
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice	269028 20
Funkcionalna širina L ₄	32 mm
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	CC.. 1204..
Veličina drške	25 mm
Vijak za podlošku	269013 5
Duljina glave L ₁	20 mm
Ukupna duljina L	150 mm
Standard	DIN ISO 5610
Primjena	lijevo
Unutarnje hlađenje	ne
Kut rezne oštrice κ	95 stupanj
Primjena	Čeono tokarenje
Primjena	Uzdužno tokarenje, vanjsko

Vrsta proizvoda

Okretni stezni držač

Pribor

Set vijaka za izmjenjive rezne pločice tip 20	269028 20
Vijak za podložnu pločicu tip 5	269013 5
Precizni bit za Torx®, 1/4 cola E 6,3 Torx® profil TX15	674248 TX15
Podložna pločica tip 6	269005 6
Momentni odvijačsa skalom, priхват izmjenjivih oštrica maks. stezni moment 500 cNm	659957 500