

Garant**Držač za unutarnje tokarenje HM, desno, Ø drške / veličina pločice: 16/09mm****Podaci za narudžbu**

| | |
|----------------|---------------|
| Broj narudžbe | 260016 16/09 |
| GTIN | 4045197651839 |
| Razred artikla | 21T |

Tehnički opis

| | |
|--|------------------------------|
| Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice | 269028 8 |
| odgovarajuće izmjenjive rezne pločice | CC.. 09T3.. |
| Udaljenost vrha od osi | 10 mm |
| ISO kod držača | E16R SCLCR/L09 |
| Duljina glave L ₁ | 16 mm |
| Veličina pločice | 9 mm |
| Minimalni Ø prebušenja D _{min} | 18 mm |
| Ukupna duljina L | 200 mm |
| Stezna visina L ₂ | 15,5 mm |
| Kut rezne oštice κ | 95 stupanj |
| Ø drške D _s | 16 mm |
| Standard | DIN 8024 |
| Primjena | desno |
| Unutarnja dubina tokarenja do | 8×D |
| Rezni materijal | HM |
| Unutarnje hlađenje | da |
| Primjena | Uzdužno tokarenje, unutarnje |

Vrsta proizvoda

Držač za unutarnje tokarenje

Pribor

Precizni bit za Torx®, 1/4 cola E 6,3 Torx® profil TX15

674248 TX15

Set vijaka za izmjenjive rezne pločice tip 8

269028 8

Momentni odvijačsa skalom, prihvata izmjenjivih oštrica
maks. stezni moment 500 cNm

659957 500