

 KOMET

KOMET® UniTurn® izmjenjivi nož za unutarnje ubodno tokarenje, desni, L2 = 25 mm, Ø Dmin / širina utora w: 8/2mm

**Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	240162 8/2
GTIN	4047109072435
Razred artikla	24S

Opis**Izvedba:**

Rezni materijal = BK 82.

Od vel. 5 s unutarnjim dovodom rashladnog sredstva, pri manjim promjerima dovod rashladnog sredstva odvija se preko držača alata.

Tehnički opis

Širina utora w	2 mm
a	7,7 mm
f	3,75 mm
odgovarajući držač za tokarenje 240100	12/8; 16/8
za provrte od Ø d _{min}	8 mm
maksimalna dubina uboda t _{maks}	2,5 mm
Ø drške d	8 mm
Unutarnje hlađenje	da
Posmak f u čeliku < 500 N/mm ²	0,02 mm/okr
Duljina mjerenja	25 mm
Atribut imena proizvoda	L ₂ = 25 mm
Vrsta proizvoda	Umetak za rezanje za tokarenje

Podaci korisnika

	Prikladno za	V_c	ISO kod
Aluminij, plastični materijali	prikladno	145 m/min	N
Aluminij (kratkih odlomaka)	prikladno	145 m/min	N
Aluminij > 10% Si	prikladno	130 m/min	N
Čelik < 500 N/mm ²	prikladno	80 m/min	P
Čelik < 750 N/mm ²	prikladno	70 m/min	P
Čelik < 900 N/mm ²	prikladno	65 m/min	P
Čelik < 1100 N/mm ²	prikladno	55 m/min	P
Čelik < 1400 N/mm ²	prikladno	55 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	prikladno	40 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	prikladno	40 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	prikladno	25 m/min	S
GG(G)	prikladno	45 m/min	K
Uni	prikladno		
mokro maksimalno	prikladno		
suho	prikladno samo u posebnim uvjetima		

Pribor

KOMET UniTurn® držač alata za tokarenje, stacionarni (bez reznog alata) drška $\emptyset d / \emptyset$ bušenja d1 16/8 mm

240100 16/8

KOMET UniTurn® držač alata za tokarenje, stacionarni (bez reznog alata) drška $\emptyset d / \emptyset$ bušenja d1 12/8 mm

240100 12/8