

**Garant****Držak za unutarnje tokarenje HSS, lijevi, Ø drške / veličina pločice:  
1012/06mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	260023 1012/06
GTIN	4045197652140
Razred artikla	21T

**Tehnički opis**

Udaljenost vrha od osi	7 mm
ISO kod držača	AH1012K SCLCR/L06
Veličina pločice	6 mm
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice	269028 7
Širina vrata L <sub>4</sub>	10 mm
Minimalni Ø predbušenja D <sub>min</sub>	14 mm
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	CC.. 0602..
Duljina glave L <sub>1</sub>	38 mm
Ukupna duljina L	125 mm
Stezna visina L <sub>2</sub>	11 mm
Kut rezne oštrice κ	95 stupanj
Ø drške D <sub>s</sub>	12 mm
Standard	Norma proizvođača
Primjena	lijevi
Unutarnja dubina tokarenja do	5×D
Rezni materijal	HSS

Unutarnje hlađenje	da
Primjena	Uzdužno tokarenje, unutarnje
Vrsta proizvoda	Držač za unutarnje tokarenje od čelika

## Pribor

Set vijaka za izmjenjive rezne pločice tip 7	269028 7
Precizni bit za Torx®, 1/4 cola E 6,3 Torx® profil TX8	674248 TX8
Momentni odvijačsa skalom, priхват izmjenjivih oštrica maks. stezni moment 500 cNm	659957 500