

Garant**Držak za unutarnje tokarenje HSS, desno, Ø drške / veličina pločice:
1216/06mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	260022 1216/06
GTIN	4045197652041
Razred artikla	21T

Tehnički opis

Širina vrata L_4	12 mm
Veličina pločice	6 mm
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice	269028 7
Duljina glave L_1	50 mm
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	CC.. 0602..
Minimalni Ø predbušenja D_{min}	18 mm
Udaljenost vrha od osi	9 mm
ISO kod držača	AH1216M SCLCR/L06
Ukupna duljina L	150 mm
Stezna visina L_2	15 mm
Kut rezne oštrice κ	95 stupanj
Ø drške D_s	16 mm
Standard	Norma proizvođača
Primjena	desno
Unutarnja dubina tokarenja do	5xD
Rezni materijal	HSS

Unutarnje hlađenje	da
Primjena	Uzdužno tokarenje, unutarnje
Vrsta proizvoda	Držać za unutarnje tokarenje

Pribor

Set vijaka za izmjenjive rezne pločice tip 7	269028 7
Precizni bit za Torx®, 1/4 cola E 6,3 Torx® profil TX8	674248 TX8
Momentni odvijačsa skalom, priхват izmjenjivih oštrica maks. stezni moment 500 cNm	659957 500