

Garant**Držac za tokarenje, lijevo, Vel. drške/veličina pločice: 8/06mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	260007 8/06
GTIN	4045197651686
Razred artikla	21T

Tehnički opis

odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	CC.. 0602..
Veličina drške	8 mm
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice	269028 22
ISO kod držača	SCLCR/L 0808D06
Veličina pločice	6 mm
Funkcionalna širina L ₄	10 mm
Duljina glave L ₁	9 mm
Ukupna duljina L	60 mm
Standard	DIN ISO 5610
Primjena	lijevo
Unutarnje hlađenje	ne
Kut rezne oštrice κ	95 stupanj
Primjena	Čeono tokarenje
Primjena	Uzdužno tokarenje, vanjsko
Vrsta proizvoda	Okretni stezni držač

Pribor

Set vijaka za izmjenjive rezne pločice tip 22

269028 22