

**Garant****Držać za unutarne tokarenje HM, desno, Ø drške / veličina pločice: 20/09mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	260016 20/09
GTIN	4045197651846
Razred artikla	21T

**Tehnički opis**

odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	CC.. 09T3..
Udaljenost vrha od osi	12 mm
Veličina pločice	9 mm
Minimalni Ø predbušenja $D_{min}$	23 mm
ISO kod držača	E20S SCLCR/L09
Duljina glave $L_1$	16 mm
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice	269028 8
Ukupna duljina L	250 mm
Stezna visina $L_2$	19 mm
Kut rezne oštrice $\kappa$	95 stupanj
Ø drške $D_s$	20 mm
Standard	DIN 8024
Primjena	desno
Unutarnja dubina tokarenja do	8xD
Rezni materijal	HM
Unutarnje hlađenje	da
Primjena	Uzdužno tokarenje, unutarne

Vrsta proizvoda

Držač za unutarnje tokarenje

**Pribor**

Set vijaka za izmjenjive rezne pločice tip 8

269028 8

Precizni bit za Torx®, 1/4 cola E 6,3 Torx® profil TX15

674248 TX15

Momentni odvijačsa skalom, priхват izmjenjivih oštrica  
maks. stezni moment 500 cNm

659957 500