

Garant
Držać za unutarnje tokarenje HSS, lijevi, Ø drške / veličina pločice: 12/06mm


Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	260023 12/06
GTIN	4045197652157
Razred artikla	21T

Tehnički opis

Duljina izboja L ₁	60 mm
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice	269028 7
Veličina pločice	6 mm
Udaljenost vrha od osi	7 mm
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	CC.. 0602..
ISO kod držača	AH12M SCLCR/L06
Minimalni Ø predbušenja D _{min}	14 mm
Ukupna duljina L	150 mm
Stezna visina L ₂	11 mm
Kut rezne oštrice κ	95 stupanj
Ø drške D _s	12 mm
Standard	Norma proizvođača
Primjena	lijevi
Unutarnja dubina tokarenja do	5×D
Rezni materijal	HSS
Unutarnje hlađenje	da
Primjena	Uzdužno tokarenje, unutarnje

Vrsta proizvoda

Držač za unutarnje tokarenje od čelika

Pribor

Set vijaka za izmjenjive rezne pločice tip 7	269028 7
Precizni bit za Torx®, 1/4 cola E 6,3 Torx® profil TX8	674248 TX8
Momentni odvijačsa skalom, priхват izmjenjivih oštrica maks. stezni moment 500 cNm	659957 500