

Garant
QuickTurn stezni držač za tokarenje DDJNL 93°, za izmjenjive rezne pločice DN., lijevo

Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	250607 25/15
GTIN	4045197650436
Razred artikla	21U

Opis
Prednost:

Izmjena reznih pločica bez alata. **Uklonite blokadu pritiskom na gumb – zamijenite pločicu – spustite polugu.** Jednostavno i praktično za smanjenje vremena zamjene. Postojana pritezna sila, visoka točnost izmjene, bez održavanja.

Tehnički opis

Funkcionalna širina L ₄	32 mm
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	DN.. 1506..
ISO kod držača	DDJNR/L 2525M15
Vijak za podložnu pločicu	259025 4
Duljina glave L ₁	46 mm
Vilica	259038 7
Veličina drške	25 mm
veličina pločice	15 mm
Podložna pločica	259031 29
Ukupna duljina L	150 mm
Serijska	QuickTurn
Primjena	lijevi

Unutarnje hlađenje	ne
Kut rezne oštrice κ	93 stupanj
Primjena	Čeono tokarenje
Primjena	Uzdužno tokarenje, vanjsko
Vrsta proizvoda	Okretni stezni držač

Pribor

Vijak za podložnu pločicu tip 4	259025 4
Podložna pločica tip 29	259031 29
Stezna vilica tip 6	259038 6
Stezna vilica tip 7	259038 7
Precizni bit za Torx®, 1/4 cola E 6,3 Torx® profil TX15	674248 TX15