

Garant**Držač za tokarenje, lijevo, Vel. drške/veličina pločice: 10/06mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	260007 10/06
GTIN	4045197651709
Razred artikla	21T

Tehnički opis

Veličina drške	10 mm
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	CC.. 0602..
Veličina pločice	6 mm
ISO kod držača	SCLCR/L 1010E06
Duljina glave L ₁	10 mm
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice	269028 22
Funkcionalna širina L ₄	12 mm
Ukupna duljina L	70 mm
Standard	DIN ISO 5610
Primjena	lijevo
Unutarnje hlađenje	ne
Kut rezne oštrice κ	95 stupanj
Primjena	Čeono tokarenje
Primjena	Uzdužno tokarenje, vanjsko
Vrsta proizvoda	Okretni stezni držač

Pribor

Set vijaka za izmjenjive rezne pločice tip 22

269028 22