

**Garant****Držač za unutarnje tokarenje HM, lijevi, Ø drške / veličina pločice: 4/03mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	260017 4/03
GTIN	4045197651853
Razred artikla	21T

**Tehnički opis**

odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	CC.. 0301..
Duljina glave L <sub>1</sub>	10 mm
Udaljenost vrha od osi	2,5 mm
Minimalni Ø predbušenja D <sub>min</sub>	5 mm
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice	269028 13
ISO kod držača	E04G SCLCR/L03
Veličina pločice	3 mm
Ukupna duljina L	90 mm
Stezna visina L <sub>2</sub>	3,8 mm
Kut rezne oštice κ	95 stupanj
Ø drške D <sub>s</sub>	4 mm
Standard	Norma proizvođača
Primjena	lijevi
Unutarnja dubina tokarenja do	8×D
Rezni materijal	HM
Unutarnje hlađenje	da
Primjena	Uzdužno tokarenje, unutarnje

Vrsta proizvoda

Držač za unutarnje tokarenje

**Pribor**

Precizni bit za Torx®, 1/4 cola E 6,3 Torx® profil TX6	674248 TX6
Set vijaka za izmjenjive rezne pločice tip 6	269028 6
Set vijaka za izmjenjive rezne pločice tip 13	269028 13
Momentni odvijačsa skalom, prihvata izmjenjivih oštrica maks. stezni moment 500 cNm	659957 500